

Garant**Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 40 A = 200, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300910 40
GTIN	4045197285331
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

GARANT – Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

Levering:

inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Freesdoornlengte L ₄	41 mm
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Afkoppellengte A-maat	200 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	40

Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	27 mm
Buiten-Ø D	70 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Span-Ø D ₁	40 mm
Opname	SK 40 A = 200
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
	308806 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm

309860 40

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Meeneemring Voor doorn-Ø 40 mm

309870 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm

309840 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40

308700 40

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

308740 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40