

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 1,5°, rechts, Afkoppellengte /
plaatafmeting L: 40/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272111 40/16
GTIN	4045197430625
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:
Met vaste hellingshoek.
Met inwendige koeling.

Technische beschrijving

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Middenverplaatsing L_3	11,5 mm
Wisselplaatschroef	279810 5
Plaatafmeting	16 mm
Totale lengte L	180 mm
Inwendige koeling	ja
Schacht- $\varnothing D_s$	20 mm
Hellingshoek	1,5 graden
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef Type 5	279810 5
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200