

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting L: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272002 25/16
GTIN	4045197430533
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**

**Levering:**  
**Met onderlegplaat 1,5°.**

**Technische beschrijving**

Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 2
Schachtgrootte	25 mm
Klemschroef voor onderlegplaat	279824 1
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Onderlegplaat 1,5°	272610 1,5
Totale lengte L	153 mm
Plaatafmeting	16 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Producttype	Klemdraaihouder

**Accessoires**

Spanschroef	272500
Onderlegplaat voor klemdraaihouder en boorstangenEL/IR Hellingshoek 1,5 graden	272610 1,5
Spanschroef Type 2	279810 2
Schroef voor onderlegplaat Type 1	279824 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500