

**Garant****Boorstang met vaste hellingshoek 2,5°, rechts, Afkoppellengte /  
plaatafmeting L: 26/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Met vaste hellingshoek. VHM-schacht.**  
**Met inwendige koeling.**

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	6,35 mm
Wisselplaatschroef	279810 6
Plaatafmeting	6 mm
Totale lengte L	100 mm
Inwendige koeling	ja
Schacht- $\varnothing D_s$	6 mm
Hellingshoek	2,5 graden
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
---	------------

Spanschroef Type 6	279810 6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200