

Garant**Boorstang, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 170/22mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	272171 170/22
GTIN	4045197429858
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Levering:
Met onderlegplaat 1,5°.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	279810 3
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Middenverplaatsing L_3	21,5 mm
Plaatafmeting	22 mm
Totale lengte L	250 mm
Inwendige koeling	ja
Onderlegplaat 1,5°	272626 1,5
Onderlegplaatschroef	279824 2
Schacht- $\varnothing D_s$	32 mm
Halsbreedte L_4	32 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	279824 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Spanschroef Type 3	279810 3
Onderlegplaat voor boorstangen Hellingshoek 1,5 graden	272626 1,5
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500