

Garant
**Deelprofielplatenset maat 16 voor ronde-draad-borgveren rechts, HB7010,
Type: ER/IR**

Bestelgegevens

Bestelnummer	271940 ER/IR
GTIN	4045197371003
Artikelklasse	21J

Omschrijving
T.b.v.:

GARANT snijplaathouders (buiten/binnen) nr. 271997 – 272172, telkens voor plaatafmeting 16 of 9,3.

Inhoud:

Deelprofiel DIN 7993: Nr. 271025 maat 0,4; 0,6; 0,9; 1

Nr. 271035 maat 0,6; 0,9; 1

Onderlegplaat: Nr. 272604 en 272624 maat S

Technische beschrijving

Bewerkingsrichting	rechts
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7010
Groeven volgens norm	DIN 7993
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
--	---------------------	----------------------	-----------------

Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

Accessoires

Onderlegplaat voor klemdraaihouder Hellingshoek S graden	272604 S
Deelprofielplaat voor DIN 7993 buiten rechts Insteek R 1 mm	271025 1
Deelprofielplaat voor DIN 7993 binnen rechts Insteek R 0,6 mm	271035 0,6
Deelprofielplaat voor DIN 7993 binnen rechts Insteek R 1 mm	271035 1
Deelprofielplaat voor DIN 7993 buiten rechts Insteek R 0,9 mm	271025 0,9
Onderlegplaat voor boorstangen Hellingshoek S graden	272624 S

Deelprofielplaat voor DIN 7993 buiten rechts Insteek R 0,4
mm

271025 0,4

Deelprofielplaat voor DIN 7993 buiten rechts Insteek R 0,6
mm

271025 0,6