

Garant
Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 50 A = 100, Doorn-Ø d1: 16mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 300950 16 |
| GTIN | 4045197285393 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving
Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/Rfid-chip-boring.

GARANT – Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

Levering:

inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

| | |
|---|--------|
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm |
| Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring | 17 mm |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 16 |
| Doorn-Ø d ₁ | 16 mm |
| Freesdoornlengte L ₄ | 27 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Reserve-meeneemring nr. 309870 | 16 |
| Buiten-Ø D | 32 mm |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 16 |
| Span-Ø D ₁ | 16 mm |
| Opname | SK 50 A = 100 |
| Norm | DIN 6358 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Freesopsteekdoorn |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308790 50 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50 | 308660 50 |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50 | 308820 50 |
| Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50 | 308830 50 |
| Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm | 309860 50 |
| Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 16 mm | 309860 16 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50 | 308610 50 |
| Meeneemring Voor doorn-Ø 16 mm | 309870 16 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50 | 308720 50 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm | 309840 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 | 308620 50 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308785 50 |

| | |
|--|-----------|
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308795 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 | 308650 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308765 50 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 | 308615 50 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50 | 308740 50 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm | 309840 16 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50 | 308600 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308760 50 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50 | 308605 50 |
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50 | 308640 50 |