

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 2,5°, rechts, Afkoppellengte /
plaatafmeting L: 22/9,3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272101 22/9,3
GTIN	4045197430557
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:
Met vaste hellingshoek.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	279810 7
Plaatafmeting	9,3 mm
Minimale voorboor- \varnothing D _{min}	8 mm
Totale lengte L	87 mm
Inwendige koeling	nee
Schacht- \varnothing D _s	10 mm
Hellingshoek	2,5 graden
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef Type 7	279810 7
--------------------	----------

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5

674248 TX5

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200