

Garant
eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting L: 16/16mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 271991 16/16 |
| GTIN | 4045197654434 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving
Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

Functiebreedte L₄: 16 mm

Koplengte L₁: 27 mm

Totale lengte L: 74 mm

Spanschroef voor draadsnijplaat: 279810 2

Onderlegplaat 1,5°: 272600 1,5

Klemschroef voor onderlegplaat: 279824 1

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|----------|
| Functiebreedte L ₄ | 16 mm |
| Koplengte L ₁ | 27 mm |
| Klemschroef voor onderlegplaat | 279824 1 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Onderlegplaat 1,5° | 272600 1,5 |
| Spanschroef voor draadsnijplaat | 279810 2 |
| geschikt voor plaatafmeting | 16 mm |
| Schachtgrootte | 16 mm |
| Totale lengte L | 74 mm |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Onderlegplaat voor klemdraaihouder Hellingshoek 1,5 graden | 272600 1,5 |
| Spanschroef Type 2 | 279810 2 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm | 659906 500 |
| Spanschroef | 272500 |
| Schroef voor onderlegplaat Type 1 | 279824 1 |
| PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX10 | 674248 TX10 |