

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting L: 25/22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Levering:
Met onderlegplaat 1,5°.

Technische beschrijving

Onderlegplaat 1,5°	272616 1,5
Functiebreedte L ₄	25 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 3
Koplengte L ₁	36 mm
Schachtgrootte	25 mm
Klemschroef voor onderlegplaat	279824 2
Totale lengte L	155 mm
Plaatafmeting	22 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat voor klemdraaihouder en boorstangenEL/IR Hellingshoek 1,5 graden	272616 1,5
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Spanschroef Type 3	279810 3
Schroef voor onderlegplaat Type 2	279824 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500