

**Garant****Boorstang met vaste hellingshoek 2,5°, rechts, Afkoppellengte /  
plaatafmeting L: 31/9,3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272101 31/9,3
GTIN	4045197430564
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Met vaste hellingshoek.**

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	9,3 mm
Minimale voorboor- $\varnothing$ $D_{min}$	8 mm
Wisselplaatschroef	279810 7
Totale lengte L	97 mm
Inwendige koeling	nee
Schacht- $\varnothing$ $D_s$	10 mm
Hellingshoek	2,5 graden
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

**Accessoires**

Spanschroef Type 7	279810 7
--------------------	----------

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5

674248 TX5

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200