

Garant
Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 50 A = 55, Doorn-Ø d1: 27mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	300930 27
GTIN	4045197285362
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/Rfid-chip-boring.

GARANT – Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

Levering:

inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	55 mm
Freesdoornlengte L ₄	33 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	27
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Doorn-Ø d ₁	27 mm

Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	21 mm
Buiten-Ø D	48 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Span-Ø D ₁	27 mm
Opname	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Meeneemring Voor doorn-Ø 27 mm	309870 27
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm	309860 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
	308820 50

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50

Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50