

**Garant****Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 40 A = 160, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300895 27
GTIN	4045197285263
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/Rfid-chip-boring.

**GARANT** – Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

**Toepassing:**

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

**Levering:**

inclusief passpie, meeneemring en frees aantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

**Opmerking:**

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

**Technische beschrijving**

Doorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	27
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Freesdoornlengte L <sub>3</sub> met meeneemring	21 mm

Freesdoornlengte $L_4$	33 mm
Buiten- $\varnothing$ D	48 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Span- $\varnothing$ $D_1$	27 mm
Opname	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 $\text{min}^{-1}$
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 5 \mu\text{m}$
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

## Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Freesaantrekbout Voor doorn- $\varnothing$ 40 mm	309860 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale sleutel Voor doorn- $\varnothing$ 40 mm	309840 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Freesaantrekbout Voor doorn- $\varnothing$ 27 mm	309860 27
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 27 mm	309870 27
Meeneemring Voor doorn-Ø 40 mm	309870 40