

**Garant**
**Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 40 kort, Doorn-Ø d1: 40mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 301015 40     |
| GTIN          | 4045197285638 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Korte uitlading.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met 4 koelkanaalboringen.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

**Technische beschrijving**

|  |       |
|--|-------|
| Doorn-Ø d <sub>1</sub>                     | 40 mm |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 40    |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840      | 40    |
| Afkoppellengte A-maat                      | 50 mm |
| Freesdoornlengte L <sub>4</sub>            | 27 mm |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Buiten-Ø D                         | 89 mm                             |
| Span-Ø D <sub>1</sub>              | 40 mm                             |
| Opname                             | SK 40 kort                        |
| Norm                               | DIN 6357                          |
| Opnamenorm                         | ISO 7388-1                        |
| Vorm                               | ADB                               |
| Koelkanaalboring                   | niet afsluitbaar                  |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 5 µm                            |
| Verspaningsstrategie               | HPC                               |
| Producttype                        | Meskopopname                      |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40                       | 308660 40  |
| Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40                       | 308635 40  |
| Aantrebout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40  |
| Aantrebout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40               | 308605 40  |
| Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 40       | 308740 40  |
| AantreboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M                  | 308670 40M |
| Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40               | 308620 40  |
| Spansleutel voor aantreboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308830 40  |
| AantreboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40   | 308630 40  |
| Aantrebout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40    | 308615 40  |
| Aantrebout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40  |

|  |           |
|--|-----------|
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40   | 308640 40 |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40             | 308801 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308795 40 |
| Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm  | 309860 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308790 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40                      | 308700 40 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40   | 308600 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40  | 308650 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40  | 308610 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308765 40 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm  | 309840 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308760 40 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308785 40 |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40                              | 308625 40 |