

Garant
Draadsnijplatenset, maat 16, HB7010, Type: ER

Bestelgegevens

Bestelnummer	271900 ER
GTIN	4045197370969
Artikelklasse	21J

Omschrijving
Inhoud:

Volprofiel, metrisch 60°: Nr. 270700 maat 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Deelprofiel, metrisch 60°: Nr. 270740 maat 0,5-1,5; 1,75-3

Volprofiel, BSW 55°: Nr. 270800 maat 14; 11

Technische beschrijving

Bewerkingsrichting	rechts
Snijmateriaal	HM
Draadsoort	M
Draadsoort	M-LH
Draadsoort	MF
Draadsoort	G
Draadsoort	BSW
Draadsoort	MF-LH
Draadsoort	G-LH
Draadsoort	BSW-LH
Soort	HB7010

Producttype

Wisselplaat voor het draadsnijden

Accessoires

Deelprofielplaat 60° buiten rechts Oplopend met 0,5-1,5 mm

270740 0,5-1,5

Deelprofielplaat 60° buiten rechts Oplopend met 1,75-3 mm

270740 1,75-3

Volprofielplaat 60° buiten rechts Oplopend met 3 mm

270700 3

Volprofielplaat 60° buiten rechts Oplopend met 1,25 mm

270700 1,25

Volprofielplaat 60° buiten rechts Oplopend met 1 mm

270700 1

Volprofielplaat 60° buiten rechts Oplopend met 1,5 mm

270700 1,5

Volprofielplaat 60° buiten rechts Oplopend met 2,5 mm

270700 2,5

Volprofielplaat 60° buiten rechts Oplopend met 2 mm

270700 2