

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 2,5°, rechts, Afkoppellengte /
plaatafmeting L: 43/9,3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272101 43/9,3
GTIN	4045197430571
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:
Met vaste hellingshoek.

Technische beschrijving

Plaatafmeting	9,3 mm
Wisselplaatschroef	279810 7
Minimale voorboor- \varnothing D _{min}	8 mm
Totale lengte L	109 mm
Inwendige koeling	nee
Schacht- \varnothing D _s	10 mm
Hellingshoek	2,5 graden
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5	674248 TX5
Spanschroef Type 7	279810 7

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200