

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting L: 32/16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 272001 32/16 |
| GTIN | 4045197644169 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving

Levering:
Met onderlegplaat 1,5°.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Onderlegplaat 1,5° | 272600 1,5 |
| Functiebreedte L ₄ | 32 mm |
| Klemschroef voor onderlegplaat | 279824 1 |
| Koplengte L ₁ | 30 mm |
| Schachtgrootte | 32 mm |
| Spanschroef voor draadsnijplaat | 279810 2 |
| Totale lengte L | 173 mm |
| Plaatafmeting | 16 mm |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | nee |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Schroef voor onderlegplaat Type 1 | 279824 1 |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10 | 674248 TX10 |
| Spanschroef | 272500 |
| Onderlegplaat voor klemdraaihouder Hellingshoek 1,5 graden | 272600 1,5 |
| Spanschroef Type 2 | 279810 2 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |