

HOLEX®
Combi-freesopsteekdoorn Vorm A, SK 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 32 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	300880 32
GTIN	4045197145444
Artikelklasse	32A

Omschrijving
Uitvoering:

Conische schacht, verstelbare tap en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met Balluff-chipboring.

Toepassing:

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

Levering:

inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600; 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, speciale sleutel nr. 309840.

Norm: DIN 6358

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: A

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6 µm

Buiten-Ø D: 58 mm

Freesdoornlengte L₃ met meeneemring: 24 mm

Freesdoornlengte L₄: 38 mm

Reserve-freesaantrekbout 309860: 32

Reserve-meeneemring 309870: 32

Geschikte speciale sleutel 309840: 32

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	24 mm
Doorn-Ø d ₁	32 mm
Reserve-meeneemring 309870	32
Geschikte speciale sleutel 309840	32
Freesdoornlengte L ₄	38 mm
Reserve-freesaantrekbout 309860	32
Buiten-Ø D	58 mm
Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308812 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40

Meeneemring Voor doorn-Ø 40 mm	309870 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308810 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 32 mm	309860 32
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308820 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor
conus 40

308615 40

Meeneemring Voor doorn-Ø 32 mm

309870 32