

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 0,5°, links, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 32/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:
Met vaste hellingshoek.

Technische beschrijving

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing L_3	8,9 mm
Wisselplaatschroef	279810 4
Totale lengte L	100 mm
Inwendige koeling	ja
Schacht- $\varnothing D_s$	16 mm
Hellingshoek	0,5 graden
Inzetsoort	links
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef Type 4	279810 4
--------------------	----------

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500