

Garant
Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 50 A = 100, Doorn-Ø d1: 32mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	300950 32
GTIN	4045197285423
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

GARANT – Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

Levering:

inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Reserve-meeneemring nr. 309870	32
Freesdoornlengte L ₄	38 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Doorn-Ø d ₁	32 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32

Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	24 mm
Buiten-Ø D	58 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32
Span-Ø D ₁	32 mm
Opname	SK 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm	309860 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 32 mm	309860 32
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Meeneemring Voor doorn-Ø 32 mm	309870 32
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50