

HOLEX®**Meskopopname Vorm A, SK 40 kort, Doorn-Ø d1: 16 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301020 16
GTIN	4045197293893
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Vanaf span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Conische schacht, verstelbare tap en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Korte uitlading.
- Groter kraagcontactvlak.
- Met Balluff-chip-boring.

Levering:

inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, speciale sleutel nr. 309840.

Norm: DIN 6357

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: A

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6 µm

Afkoppellengte A-maat: 35 mm

Buiten-Ø D: 38 mm

Freesdoornlengte L₄: 17 mm

Reserve-freesaantrekbout 309860: 16

Geschikte speciale sleutel 309840: 16

Technische beschrijving

Reserve-freesaantrekbout 309860	16
Freesdoornlengte L ₄	17 mm
Doorn-Ø d ₁	16 mm
Afkoppellengte A-maat	35 mm
Geschikte speciale sleutel 309840	16
Buiten-Ø D	38 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 16 mm	309860 16
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308812 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
	308801 40

Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308810 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308820 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40

