

Garant**Boorstang, links, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 120/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Levering:
Met onderlegplaat 1,5°.

Technische beschrijving

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Middenverplaatsing L_3	13,4 mm
Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatschroef	279810 2
Totale lengte L	180 mm
Inwendige koeling	ja
Onderlegplaatschroef	279824 1
Onderlegplaat 1,5°	272630 1,5
Schacht- $\varnothing D_s$	20 mm
Halsbreedte L_4	20 mm
Toepassingsgebied	Radiaal inwendig insteken
Inzetsoort	links
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef	272500
Onderlegplaat voor boorstangen Hellingshoek 1,5 graden	272630 1,5
Spanschroef Type 2	279810 2
Schroef voor onderlegplaat Type 1	279824 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500