

Garant**Boorstang, links, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 60/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272172 60/16
GTIN	4045197430731
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Levering:
Met onderlegplaat 1,5°.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	279810 2
Plaatafmeting	16 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Middenverplaatsing L_3	16,3 mm
Totale lengte L	250 mm
Inwendige koeling	ja
Onderlegplaat 1,5°	272630 1,5
Onderlegplaatschroef	279824 1
Schacht- $\varnothing D_s$	32 mm
Halsbreedte L_4	25 mm
Toepassingsgebied	Radiaal inwendig insteken
Inzetsoort	links
Producttype	Boorstang

Accessoires

Onderlegplaat voor boorstangen Hellingshoek 1,5 graden	272630 1,5
Spanschroef	272500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Spanschroef Type 2	279810 2
Schroef voor onderlegplaat Type 1	279824 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500