

Onderlegplaat voor klemdraaihouder en boorstangen EL/IR, Hellingshoek: 4,5graden



Bestelgegevens

Bestelnummer	272610 4,5
GTIN	4045197368782
Artikelklasse	21J

Omschrijving

Uitvoering:

Voor buitendraad links (EL) en binnendraad rechts (IR).

Toepassing:

Voor het maken van normconforme schroefdraden. Samen met draadsnijplaten nr. 270700 – 271900 gebruiken.

Opmerking:

Houders zonder vaste hellingshoek worden met een 1,5°-onderlegplaat geleverd.

Technische beschrijving

Hellingshoek	4,5 graden
Hoek volgens grafiek	HEMO production 150/200
Binnen-/buitentoepassing	Buiten
voor plaatafmeting L	16 mm
Inzetsoort	links
Producttype	Onderlegplaat

