

Garant**Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD, SK 40 kort, MK binnen: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301155 1
GTIN	4045197285874
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Binnen en buiten geslepen.
- Met balluff/RFID-chip-boring.

GARANT – Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	50 mm
Morseconus binnen	1
Buiten-Ø D	25 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 12000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 µm
Producttype	Opname-adapter

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308615 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht
Geschikt voor conus 40

308700 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt
voor conus 40

308806 40