

Garant**Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 40 A = 160, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 301070 32 |
| GTIN | 4045197285713 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Vanaf span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Korte uitlading.
- Groter kraagcontactvlak.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Met 4 koelkanaalboringen.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Levering:

inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Afkoppellengte A-maat: 160 mm

Buiten-Ø D: 78 mm

Freedoornlengte L₄: 24 mm

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861: 32

Geschikte speciale sleutel nr. 309840: 32

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|-------|
| Freedoornlengte L ₄ | 24 mm |
|--------------------------------|-------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 |
| Afkoppellengte A-maat | 160 mm |
| Doorn-Ø d ₁ | 32 mm |
| Buiten-Ø D | 78 mm |
| Span-Ø D ₁ | 32 mm |
| Opname | SK 40 A = 160 |
| Norm | DIN 6357 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Koelkanaalboring | niet afsluitbaar |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Meskopopname |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308615 40 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm | 309840 32 |
| Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308830 40 |
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308630 40 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308620 40 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40 | 308740 40 |
| Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M | 308670 40M |

| | |
|---|-----------|
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm | 309840 40 |
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308625 40 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308610 40 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308812 40 |
| Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308660 40 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40 | 308810 40 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308650 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308700 40 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |
| Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40 | 308640 40 |
| Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308600 40 |
| Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 32 mm | 309860 32 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308720 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308605 40 |
| Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308635 40 |
| Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm | 309860 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |