

LOCTITE**Secondelijm, 3 g, Producent-ID: 401**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083351 401
GTIN	4100630295930
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid.

Toepassing:

Universele secondelijm voor nagenoeg alle materialen zoals kunststoffen, elastomeren, metaal, bij voorkeur voor **papier, karton, hout, leer en weefsel**.

Opmerking:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	LOCTITE 401
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Treksterkte	20 N/mm ²
Handvastheid na	3 - 10 s
Dynamische viscositeit	70 - 110 mPas

Opslagtemperatuur	2 °C
Kleur	transparant
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Weefsel
geschikt voor materiaal	Karton
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	Leer
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	Papier
geschikt voor materiaal	Elastomeer
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Chemische basis	Ethyl-cyanoacrylaat
Klasse gevaarlijke stoffen	9
Dichtheid	1,05 g/cm ³
Vorm	vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied	-40 °C
Inhoud	3 ml
maximale spleetmaat	0,15 mm
Productnaamattribuut	3 g
Producttype	Secondenlijm