

HOLEX®

Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD, SK 50 kort, MK binnen: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	301200 3
GTIN	4045197145932
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

- Binnen en buiten geslepen.
- Met Balluff-chip-boring.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810– 308830.

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 12000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 8 μm

Afkoppellengte A-maat: 65 mm

Buiten-Ø D: 40 mm

Technische beschrijving

Morseconus binnen	3
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Buiten-Ø D	40 mm
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 12000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 μm

Accessoires

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308812 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308830 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308810 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308820 50

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308615 50

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308650 50