



## Lader, Type: 8PLUS



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081590 8PLUS
GTIN	4013674207442
Artikelklasse	08C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Microcontrollergeregelde laad- en onderhoudsstations voor accucellen met **individuele bewaking van de laadschachten** en herkenning van defecte accu's. Statusaanduiding per laadschacht, stopt automatisch met laden bij volle batterij, beveiliging tegen overlading, **druppellading**. Ingangsspanning 100–240 V. Met **refresh-mode** voor het reconditioneren van verkeerd geladen batterijen. De Energy 8 plus bepaalt automatisch de optimale laadstroom voor de geplaatste accu's en laadt deze met maximaal 1000mA tijdens het snelladen.

#### Toepassing:

**NiMH/NiCd acculaadplaatsen:** 1-4 × Micro AAA / Mignon AA of 1-3 × C of 1-2 × Mono D / 9V-blok.

Aansluiting: RS232C-aansluiting

Nominale spanning: 100 - 240 V

Maximale laadstroom: 1 A

Maximaal aantal laadplaatsen: 8

Lengte: 191 mm

Breedte: 172 mm

Hoogte: 57 mm

### Technische beschrijving

Maximaal aantal laadplaatsen	8
Maximale laadstroom	1 A
Breedte	172 mm
Lengte	191 mm
Hoogte	57 mm
Nominale spanning	100 - 240 V
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Producttype	Lader