

Garant**Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 40 A = 160, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301070 40
GTIN	4045197285720
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Vanaf span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Korte uitlading.
- Groter kraagcontactvlak.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Met 4 koelkanaalboringen.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Levering:

inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Afkoppellengte A-maat: 160 mm

Buiten-Ø D: 89 mm

Freedoornlengte L₄: 27 mm

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861: 40

Geschikte speciale sleutel nr. 309840: 40

Technische beschrijving

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
---------------------------------------	----

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Freesdoornlengte L ₄	27 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	89 mm
Span-Ø D ₁	40 mm
Opname	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
	308700 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht
Geschikt voor conus 40

Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40