

**Garant****Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301030 16
GTIN	4045197285645
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Korte uitlading.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met 4 koelkanaalboringen.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**

**Levering:**

inclusief frees aantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	17 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm

Buiten-Ø D	38 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Freesaantrebout Voor doorn-Ø 16 mm	309860 16
Aantrebout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Spansleutel voor aantreboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrebout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
	308806 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308625 40

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

308740 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm

309860 40

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm

309840 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308615 40

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm

309840 16