

HOLEX®

Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD, SK 50 kort, MK binnen: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	301200 4
GTIN	4045197145949
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

- Binnen en buiten geslepen.
- Met Balluff-chip-boring.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810– 308830.

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 12000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 8 μm

Afkoppellengte A-maat: 95 mm

Buiten-Ø D: 48 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	95 mm
Morseconus binnen	4
Buiten-Ø D	48 mm
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 12000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 μm

Accessoires

Aantreibout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantreibout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantreibout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantreibout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Speciale aantreibout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Spansleutel voor aantreibouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308830 50
Aantreibout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantreibout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantreibout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantreibout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantreibout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Speciale aantreibout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Momentopzetstuk voor aantreibouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308812 50
Momentopzetstuk voor aantreibouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308810 50
Aantreibout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantreibout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantreibout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Spansleutel voor aantreibouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308820 50

Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor
conus 50

308740 50

Aantreibout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50

308610 50