


## Onderlegplaat voor klemdraaihouder en boorstangen EL/IR, Hellingshoek: -0,5graden



### Bestelgegevens

Bestelnummer	272610 -0,5
GTIN	4045197368720
Artikelklasse	21J

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Voor buitendraad links (EL) en binnendraad rechts (IR).

**Toepassing:**

**Voor het maken van normconforme schroefdraden.** Samen met draadsnijplaten nr. 270700 – 271900 gebruiken.

**Opmerking:**

Houders zonder vaste hellingshoek worden met een 1,5°-onderlegplaat geleverd.

### Technische beschrijving

Hellingshoek	-0,5 graden
Hoek volgens grafiek	Multifixhouder AA
Binnen-/buitentoepassing	Buiten
voor plaatafmeting L	16 mm
Inzetsoort	links
Producttype	Onderlegplaat

