

Garant
Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 22mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	301030 22
GTIN	4045197285652
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- **Conusschacht, opnemedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Korte uitlading.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met 4 koelkanaalboringen.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**

Levering:

inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₄	19 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	22
Doorn-Ø d ₁	22 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	22

Buiten-Ø D	48 mm
Span-Ø D ₁	22 mm
Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40

Freesaantreibbout Voor doorn-Ø 22 mm	309860 22
AantreibboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantreibboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantreibbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Freesaantreibbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm	309840 22
Spansleutel voor aantreibboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantreibbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Spansleutel voor aantreibboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantreibbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Speciale aantreibbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantreibboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
AantreibboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantreibbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantreibbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantreibbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantreibboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40