

LOCTITE**Tweecomponenten-lijm, Producent-ID: 3090****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 083371 3090 |
| GTIN | 4058093009079 |
| Artikelklasse | 04L |

Omschrijving**Uitvoering:**

Taaielastische tweecomponentenlijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur.

Voor duurzaam vaste verbindingen van uiteenlopende materialen zoals hout, metaal, harde kunststoffen en glas. Hoge afschuif- en afschilsterkte. Tweecomponenten-cyaanacrylaat met groot spleetvullend vermogen (tot 5 mm) en snelle uitharding. **Geschikt voor bovenhandse toepassingen en verticale vlakken.**

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|------------------------|
| Treksterkte | 15,1 N/mm ² |
| Fabrikantnummer | LOCTITE 3090 |
| Dynamische viscositeit | 18000 mPas |
| Verwerkingstijd | 90 s |
| Trekvastheid | 28 N/mm ² |
| Eigenschap | trekt niet in |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand |
| Vorm | vloeibaar |
| Chemische basis | Ethyl-cyanoacrylaat |
| Kleur | transparant |
| geschikt voor materiaal | Papier |
| geschikt voor materiaal | kunststof |
| geschikt voor materiaal | Leer |
| geschikt voor materiaal | Weefsel |
| geschikt voor materiaal | hout |
| geschikt voor materiaal | poreuze materialen |
| Temperatuur toepassingsgebied | -20 °C |
| Opslagtemperatuur | 2 °C |
| Inhoud | 10 g |
| Hardheid volgens Shore A | 79 |
| Verwerkingstemperatuur | 5 - 30 °C |
| Dichtheid | 1,05 g/cm ³ |
| Volledig uitgehard na | 24 min |
| Handvastheid na | 1,5 - 3 min |
| maximale spleetmaat | 5 mm |
| Producttype | Tweecomponenten-lijm |