

Garant
Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 32mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 301030 32 |
| GTIN | 4045197285676 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving
Uitvoering:

- **Conusschacht, opnemedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Korte uitlading.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met 4 koelkanaalboringen.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**

Levering:

inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Technische beschrijving

| | |
|--|--------|
| Freesdoornlengte L ₄ | 24 mm |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 |
| Doorn-Ø d ₁ | 32 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Buiten-Ø D | 78 mm |
| Span-Ø D ₁ | 32 mm |
| Opname | SK 40 A = 100 |
| Norm | DIN 6357 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Koelkanaalboring | niet afsluitbaar |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Meskopopname |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40 | 308640 40 |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308625 40 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40 | 308740 40 |
| Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 32 mm | 309860 32 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308635 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm | 309840 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308605 40 |
| Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm | 309860 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308610 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| | 308615 40 |

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm

309840 32

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40

308700 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40

Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40