

Garant**Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 50 kort, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301090 40
GTIN	4045197285768
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Korte uitlading.
- Groter kraagcontactvlak.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Met 4 koelkanaalboringen.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Levering:

inclusief frees aantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Opmerking:

Met 4 tapgaten voor het opname van freeskoppen volgens DIN 2079.

Technische beschrijving

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Freesdoornlengte L ₄	27 mm
Doorn-Ø d ₁	40 mm

Afkoppellengte A-maat	50 mm
Buiten-Ø D	89 mm
Span-Ø D ₁	40 mm
Opname	SK 50 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm	309860 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50