


Garant**Onderlegplaat voor klemdraaihouder en boorstangen EL/IR, Hellingshoek: 3,5graden****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 272616 3,5 |
| GTIN | 4045197368850 |
| Artikelklasse | 21J |

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor buitendraad links (EL) en binnendraad rechts (IR).

Toepassing:

Voor het maken van normconforme schroefdraden. Samen met draadsnijplaten nr. 270700 – 271900 gebruiken.

Opmerking:

Houders zonder vaste hellingshoek worden met een 1,5°-onderlegplaat geleverd.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|------------|
| Hellingshoek | 3,5 graden |
| Hoek volgens grafiek | SK 50 |
| Binnen-/buitentoepassing | Buiten |
| voor plaatafmeting L | 22 mm |
| Inzetsoort | links |

Producttype

Onderlegplaat