

**Garant**
**Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 40mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	301030 40
GTIN	4045197285683
Artikelklasse	31A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Korte uitlading.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met 4 koelkanaalboringen.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**

**Levering:**

inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	27 mm

Buiten-Ø D	89 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40