

Garant**Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 50 A = 160, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 301150 40 |
| GTIN | 4045197285850 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Korte uitlading.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met 4 koelkanaalboringen.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**

Levering:

inclusief frees aantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Technische beschrijving

| | |
|--|--------|
| Freesdoornlengte L ₄ | 27 mm |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 40 |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 40 |
| Afkoppellengte A-maat | 160 mm |
| Doorn-Ø d ₁ | 40 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Buiten-Ø D | 89 mm |
| Span-Ø D ₁ | 40 mm |
| Opname | SK 50 A = 160 |
| Norm | DIN 6357 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Koelkanaalboring | niet afsluitbaar |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Meskopopname |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50 | 308605 50 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50 | 308600 50 |
| Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm | 309860 40 |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50 | 308820 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308790 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50 | 308610 50 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50 | 308720 50 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50 | 308740 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308760 50 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308785 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 | 308650 50 |
| Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm | 309860 50 |
| | 308830 50 |

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308615 50

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50

308765 50

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50

308640 50

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50

308795 50

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50

308660 50

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm

309840 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308620 50

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm

309840 50