



Zware handboormachine, Type: 720547



Bestelgegevens

Bestelnummer	075155 720547
GTIN	4014586874463
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

krachtige boormachine met toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.

- **Rechts- / linksom draaiend voor draadsnijden tot M12.**
- **Hoogwaardige metalen Röhmsnelspanhouder SUPRA SK.**
- **Draaimoment-slipkoppeling.**
- **1200 W hoogvermogenmotor met stabiel draaimoment.**

Voordeel:

Hoogwaardige metalen Röhmsnelspanhouder.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder 3 – 16 mm, extra handvat.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende spiraalboren nr. 114000 e.v.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Gewicht	3,5 kg
Maximale spiraalboor-Ø in hout 1e versnelling	50 mm
Fabrikantnummer	BOS 16
Boorhouder-spanbereik	3 - 16 mm

Wattage	1200 W
Boorhouderopname	1/2 inch – 20 UNF
Maximale spiraalboor-Ø in staal 1e versnelling	16 mm
Toerentalbereik 1e stand	0 - 520 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boormachine, BE 75-16