



Meskopopname Vorm A, SK 50 kort, Doorn-Ø d1: 27 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	301100 27
GTIN	4045197145802
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

- Vanaf span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Conische schacht, verstelbare tap en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Korte uitlading.
- Groter kraagcontactvlak.
- Met Balluff-chip-boring.

Levering:

inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, speciale sleutel nr. 309840.

Norm: DIN 6357

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: A

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6 µm

Afkoppellengte A-maat: 40 mm

Buiten-Ø D: 58 mm

Freesdoornlengte L₄: 21 mm

Reserve-freesaantrekbout 309860: 27

Geschikte speciale sleutel 309840: 27

Technische beschrijving

Reserve-freesaantrekbout 309860	27
Freesdoornlengte L ₄	21 mm
Geschikte speciale sleutel 309840	27
Doorn-Ø d ₁	27 mm
Afkoppellengte A-maat	40 mm
Buiten-Ø D	58 mm
Opname	SK 50 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308830 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308812 50

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm	309860 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308810 50
Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308820 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50