



Meskopopname Vorm A, SK 50 kort, Doorn-Ø d1: 32 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	301100 32
GTIN	4045197145819
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

- Vanaf span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Conische schacht, verstelbare tap en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Korte uitlading.
- Groter kraagcontactvlak.
- Met Balluff-chip-boring.

Levering:

inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, speciale sleutel nr. 309840.

Norm: DIN 6357

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: A

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6 µm

Afkoppellengte A-maat: 50 mm

Buiten-Ø D: 78 mm

Freesdoornlengte L₄: 24 mm

Reserve-freesaantrekbout 309860: 32

Geschikte speciale sleutel 309840: 32

Technische beschrijving

Geschikte speciale sleutel 309840	32
Reserve-freesaantrekbout 309860	32
Afkoppellengte A-maat	50 mm
Doorn-Ø d ₁	32 mm
Freesdoornlengte L ₄	24 mm
Buiten-Ø D	78 mm
Opname	SK 50 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308830 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm	309860 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308812 50

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 32 mm	309860 32
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308810 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308820 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50