

**DCMW 11T304, KBN25M, Type: MET****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265688 MET
GTIN	4960664529223
Artikelklasse	25H

**Omschrijving****Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge Tough; 2 snijkanten per wisselplaat met speciale spaanbreker voor optimalisatie bij onderbroken snede.

Soort: KBN25M

Snijkantuitvoering: MET

Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 180 m/min

**Technische beschrijving**

Snijkantuitvoering	MET
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 180 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	licht onderbroken

Soort	KBN25M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	DCMW 11T304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Productnaamattribuut	KBN25M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	beperkt geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		