

Garant**Afsteekplaat rechts, HB7135, Steekbreedte w: 2,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273160 2,2
GTIN	4045197143273
Artikelklasse	21J

Omschrijving**Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	2,2 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,07 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	continu
Soort	HB7135
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	rechts
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	200 m/min	N
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		