

**DCMW 11T308, KBN05M, Type: ME****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 265692 ME |
| GTIN | 4960664599004 |
| Artikelklasse | 25H |

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge; 2 snijkanten per wisselplaat.

Soort: KBN05M

Snijkantuitvoering: ME

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,5 mm

Voeding f : 0,08 - 0,15 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 200 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 200 m/min |
| Snijdiepte a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Snijkantuitvoering | ME |
| Snedeccondities | continu |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Voeding f | 0,08 - 0,15 mm/omw, |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Soort | KBN05M |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | CBN |
| ISO-code wisselplaat | DCMW 11T308 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Productnaamattribuut | KBN05M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|----------------|------------------|-------|----------|
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| Continu | geschikt | | |
| Onregelmatig | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |