

WEKEM®**Hogetemperatuur-silicone, tube, 80 ml, Kleur: BLACK**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083493 BLACK
GTIN	4260205360293
Artikelklasse	08G

Omschrijving

Uitvoering:

Siliconenpatronen voor het afdichten, verlijmen, verzegelen en voor het compenseren van tolerantie- en temperatuurverschillen.

Toepassing:

Afdichting van motorbehuizingen, transmissie-, ventiel- en behuizingsdeksels, oliebakken, oliepompen, waterpompen, verwarmingsinstallaties, industriële ovens en tegelkachels, uitlaatgaskanalen, klimaatregelingsapparaten, accuboxen en schijnwerpers.

Technische beschrijving

Kleur	zwart
Fabrikantnummer	HT-siliconen
Volledig uitgehard na	1440 min
Demontage	met normaal gereedschap
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Rekbaarheid	450 %

Vlampunt	100 °C
Chemische basis	Siliconen
Verwerkingstemperatuur	5 - 35 °C
geschikt voor materiaal	Glas
geschikt voor materiaal	Keramik
geschikt voor materiaal	Aluminium
geschikt voor materiaal	Edelstaal
Eigenschap	weerbestendig
Eigenschap	oliebestendig
Eigenschap	vetbestendig
Eigenschap	duurzaam elastisch
Inhoud	80 ml
Vorm	pasteus
Opslagtemperatuur	5 - 25 °C
Handvastheid na	10 min
Kinematische viscositeit	20,5 mm ² /s
Hardheid volgens Shore A	20
Dichtheid	1,03 g/cm ³
Temperatuur toepassingsgebied	-50 - 250 °C
Productnaamattribuut	80 ml
Producttype	Afdichtmassa

Accessoires

Perslucht-patroonpistool	083507
Patroonpistool12:1 Type	083501
Patroonpistool	083500
Volledig ommantelde patroonpistolen, assortiment,4-delig Type	083502

