

**Accu- / netradio, Type: M18RC****Bestelgegevens**

Bestelnummer	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste, spatwaterdichte (IP54) bouwplaatsradio voor net- en accuvoeding.

- **Laadfunctie voor Milwaukee 18 V accu's.**
- **Bluetooth-functie met bereik van 30 m.**
- **12 V USB-uitgang voor opladen van mobiele telefoons of voor gebruik van draagbare audioapparatuur.**
- **Werkt op Milwaukee 18 V accu's of met 230 V netspanning.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netkabel, 2 bufferbatterijen, AUX-aansluitkabel, zonder accu's.

Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Hoogte	381 mm

Lengte	304 mm
Gewicht	7,7 kg
Fabrikantnummer	M18RC-0
Breedte	304 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aantal inbegrepen accu's	0
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Producttype	Radio

Accessoires

Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC