

**CCMW 09T302, KBN05M, Type: ME****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265626 ME
GTIN	4960664598854
Artikelklasse	25H

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge; 2 snijkanten per wisselplaat.

Soort: KBN05M

Snijkantuitvoering: ME

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,5 mm

Voeding f : 0,08 - 0,15 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snijkantuitvoering	ME
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,5 mm
Voeding f	0,08 - 0,15 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 200 m/min
Hoekradius	0,2 mm

Soort	KBN05M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	CCMW 09T302
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Productnaamattribuut	KBN05M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
droog	geschikt		