

**DCMW 070204, KBN25M, Type: MET****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 265664 MET    |
| GTIN          | 4960664529193 |
| Artikelklasse | 25H           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge Tough; 2 snijkanten per wisselplaat met speciale spaanbreker voor optimalisatie bij onderbroken snede.

Soort: KBN25M

Snijkantuitvoering: MET

Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 180 m/min

**Technische beschrijving**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hoekradius                          | 0,4 mm            |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,2 mm/omw, |
| Snedecondities                      | licht onderbroken |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,05 - 0,5 mm     |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 100 - 180 m/min   |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Snijkantuitvoering          | MET                          |
| Soort                       | KBN25M                       |
| Fijn/ruw-indeling           | Nabewerken                   |
| Snijmateriaal               | CBN                          |
| ISO-code wisselplaat        | DCMW 070204                  |
| Aantal wisselingen/snijkant | 2                            |
| Productnaamattribuut        | KBN25M                       |
| Producttype                 | Wisselplaat voor het draaien |

### Gebruikersgegevens

|                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|----------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 55 HRC | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC | geschikt         |                |          |
| Continu        | beperkt geschikt |                |          |
| Onregelmatig   | geschikt         |                |          |
| Onderbroken    | beperkt geschikt |                |          |
| droog          | geschikt         |                |          |